

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis įstrižas 45°, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318884 25
GTIN	
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 110 mm

P: 40 mm

Išorinis Ø D: 102 mm

Viršūnės centro perstūmimas f: 15 mm

Techninis aprašymas

P	40 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	15 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	PSC 63

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis