

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318864 25
GTIN	2050001673428
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	102 mm
P	40 mm
Išorinis Ø D	102 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

