

mato

Rankinė tepalinė, 400 g



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083571
GTIN	4016553061340
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės **pramoninis variantas** (negalimas neefektyvus tepimas) su bepakopiu stūmoklio pritvirtinimu. Užpildymas skystu tepalu (talpa 500 cm³) arba iš tūtelės (talpa 400 g).

Standartas:

DIN 1283

Tiekimo sudėtis:

Pridedama armuota žarna ir 4 spaustuvų hidraulinis antgalis.

Techninis aprašymas

Kontrolinis slėgis	800 bar
Darbinis slėgis	400 bar
Žarnos prijungimo sriegis	R1/8 in
Talpa	400 g
Produkto pavadinimo požymis	400 g
Produkto rūšis	Tepalinė

Priedai

Universalaus tepalo tūtelėstandartiniam tepalo presui Tipas PLUS	083590 PLUS
Žarna su paslankia mova Prijungimo sriegis 1/8	083588 1/8
Universalaus tepalo tūtelėstandartiniam tepalo presui Tipas UNI	083590 UNI
Purškimo vamzdis su universaliu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083583 1/8
4 kumštelių hidraulinis antgalis Prijungimo sriegis 1/8	083589 1/8
4 kumštelių hidraulinis antgalissafeLOCK Prijungimo sriegis 1/8	083596 1/8
Žarna su 4 kumštelių hidrauliniu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083586 1/8
Purškimo vamzdis su smailiu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083584 1/8