



## Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 160, Užveržimo Ø D1: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308208 8
GTIN	2050001690364
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).  
Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

#### Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1