



## Karūninis gręžtuvas, Tipas: 727042



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	076520 727042
GTIN	4014586874272
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
- Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
- Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
- Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
- Optimalaus svorio konstrukcija.

#### 2-jų greičių magnetiniai karūniniai gręžtuvai

- Galima keisti pastūmos žvaigžutės pusę.
- Padidinta magneto laikymo jėga.
- 5-ių pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius ir sūkių skaičiaus atmintinė.

Skaitmeniniu būdu valdoma grąžto pastūma ir virtimo jutiklis taupo laiką ir išlaidas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

#### Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

#### Pastaba:

HM karūninius gręžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai gręžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

maksimalus gilinimo $\emptyset$	50 mm
Gamintojo pavadinimas	KBM50auto
Magnetinio pado plotis	90 mm
maksimalus gręžimo $\emptyset$ pliene	12 - 50 mm
Įrankių laikiklio forma	QuickIN / MK3
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	130 - 260 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės $\emptyset$ pliene	23 mm
Magnetinio pado ilgis	195 mm
Svoris	16,2 kg
Naudojama galia	1200 W
maksimalus pritrinimo $\emptyset$	23 mm
Tinklo įtampa	230 V
Plotis	198 mm
Ilgis	311 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Darbinė eiga	145 mm
Aukštis	730 mm
maksimalus sriegimo $\emptyset$ pliene	M16 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Karūninis gręžtuvas

## Priedai

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm $\emptyset$ DC 65 mm	119000 65
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm $\emptyset$ DC 16 mm	119000 16

HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28