

## Garant

### Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 160, Užveržimo Ø D1: 12mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	308205 12
GTIN	4045197291127
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).  
Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

### Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir gražtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

### Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm

Išorinis Ø D	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1