



Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo Ø D1: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308268 25
GTIN	2050001690524
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	44 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	115 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Išorinis Ø D	53 mm

Laikiklis	HSK-A 100 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Apatinė spintelė	354290
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32