



Akumuliatorinis perforatorius Be akumulatoriaus, įkroviklio ir lagamino, Tipas: M12CH4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- SDS-Plus grąžto laikiklis.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.

12 V / 4,0 Ah Red ličio jonų akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu

POWERSTATE EC varikliu, optimizuotas gręžti kiaurymėms Ø 4 – 10 mm betone ir mūre.

Redlink Plus elektronika – apsauga nuo perkrovos ilgam akumulatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

Tiekimo sudėtis:

Nulinė versija – be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	4,4 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus smūgių skaičius	6575 min ⁻¹
Smūgių energija	1,1 J
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	13 mm
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
Gamintojo pavadinimas	M12CH-0
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Svoris	1,9 kg
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 900 min ⁻¹
Kotas	SDS Plus
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C

