



Dujinis litavimo prietaisas Independent, ERSA tipas: 75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082250 75
GTIN	4003008061574
Produktų klasė	04C

Aprašymas

Modelis:

Ergonominis dujų lituoklis su **patogiu Piezo uždegikliu**. Užpildoma standartinėmis butano dujomis (kaip ir dujiniai žiebtuvėliai).

Paskirtis:

Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, ypač kai nėra elektros tiekimo arba kai elektros tiekimas buvo išjungtas.

Tiekimo sudėtis:

Su kalto formos litavimo smaigaliais 1,0; 2,4; 3,2 ir 4,8 mm. Uždegimo tūta (iki 1400° C), karštų dujų tūta (iki 700° C), kaitinimo peilis, reflektorinė skarda gofruotų žarnų suspaudimui, valymo kempinė ir dėžutė kempinėms, patogioje plastiko dėžėje.

Techninis aprašymas

Dujų lituoklio svoris	73 g
Dujų užtenka	30 - 90 min
Uždegimo tipas	Piezo uždegimas
Įkaitinimo laikas	apie 46 s
aukščiausia litavimo temperatūra	580 °C
Šiluminė galia nustatoma tolygiai	15 - 75 W
Litavimo smaigalio plotis	1 - 4,8 mm
Dujų rūšis	Butano dujos

Produkto rūšis

Lituoklis

Priedai

Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas G072KN

082400 G072KN