



## Užspaudimo cangė minkšta, Top 65, Pradinės kiaurymės Ø: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329976 40
GTIN	2050001928436
Produktų klasė	33H

### Aprašymas

#### Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta įvorė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

#### Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

#### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

#### Rekomendacija:

**Specialaus užspaudimo profilio cangės – pagal užsakymą.**

#### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

### Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	40 mm
Profilis	Šešiabriaunis
Kietis	60 HR
Ilgis l	49 mm
Laikiklis	Top 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė