

**Garant**
**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 200, Užveržimo Ø D1: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308235 6
GTIN	4045197291189
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).  
Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

**Paskirtis:**

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Apatinė spintelė	354290
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9