



Sriegimo galvutė Rubber-Flex universalioms įvorėms, Tipas: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Produktų klasė	35D

Aprašymas

Modelis:

- Staklių sukliams, besisukantiems tik viena kryptimi.
- Reguliuojama apsauginė mova apsaugo sriegiklį nuo lūžio.
- Ilgio kompensacija gniuždant ir tempiant išlygina skirtumą tarp staklių pastūmos ir sriegio žingsnio.
- Automatinė pastūma garantuoja tikslių matmenų sriegius.
- Automatinė greita grįžtamoji eiga 1,6: 1.
- Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant.
- Rubber-Flex cangių arba greitojo keitimo įvorių naudojimas.
- Specialus mechanizmas užtikrina tinkamą pradinį sriegioįsipjovimą.

Dydžiai M3–M12 ir M10–M30 su dvigubu užspaudimo įtaisu.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Veržlė tiksliam sriegio gylio fiksavimui, $\pm 0,1$ mm.

Paskirtis:

- Tvirtinimas suklyje.
- Sriegiami tikslių matmenų sriegiai.
- Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant, aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.

Tiekimo sudėtis:

Su laikikliu ir prie Nr. 333500 dar yra 2 plataus užspaudimo diapazono įvorės (Rubber-Flex), 2 veržliarakčiai ir 1 atitinkamo dydžio šešiabriaunis raktas!

Priedai pasirinktinai:

Įvairių užspaudimo ribų įvorę (Rubber Flex) Nr. 333640 ir atsarginį užspaudimo įtaisą Nr. 333630 rasite atsarginių dalių kataloge.

Pastaba:

Tinkami kūginiai kotai Nr. 342500; 342600.

Techninis aprašymas

Pjovimo ribos	M3 – 12
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238	B 16
automatinė eiga	15 mm
Korpuso Ø	70 mm
Ø užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės	6,5 - 10 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	1100 min ⁻¹
Ø užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės	3,5 - 6,5 mm
Svoris	1,7 kg
visas ilgis	176 mm
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

Universalus griebtuvas Rubber-Flex Koto Ø užspaudimo ribos 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Užspaudimo kumšteliai Tinka modeliui M3-12	333630 M3-12
Universalus griebtuvas Rubber-Flex Koto Ø užspaudimo ribos 6,5-10 mm	333640 6,5-10