



Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 A = 160, Užveržimo Ø D1: 4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308208 4 |
| GTIN | 2050001690333 |
| Produktų klasė | 33W |

Aprašymas

Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).
Nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 4 mm |
| Išorinis Ø D | 22 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Apatinė spintelė | 354290 |