



Sriegimo galvutė greitojo keitimo įvorėms, Tipas: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Produktų klasė	35D

Aprašymas

Modelis:

- Staklių sukliams, besisukantiems tik viena kryptimi.
- Reguliuojama apsauginė mova apsaugo sriegiklį nuo lūžio.
- Ilgio kompensacija gniuždant ir tempiant išlygina skirtumą tarp staklių pastūmos ir sriegio žingsnio.
- Automatinė pastūma garantuoja tikslių matmenų sriegius.
- Automatinė greita grįžtamoji eiga 1,6: 1.
- Galima sriegti tiek dešininis, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant.
- Rubber-Flex cangių arba greitojo keitimo įvorių naudojimas.
- Specialus mechanizmas užtikrina tinkamą pradinį sriegioįsipjovimą.

Paskirtis:

- Tvirtinimas suklyje.
- Sriegiami tikslių matmenų sriegiai.
- Galima sriegti tiek dešininis, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant, aklinosiems ir kiaurosioms kiaurymėms.

Tiekimo sudėtis:

Su laikikliu ir prie Nr. 333500 dar su 2 plataus užspaudimo diapazono įvorėmis (Rubber-Flex), 2 veržliarakčiais ir 1 atitinkamu dydžio šešiabriauniu raktu!

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 335420–335640.

Atsarginis įtempimo įtaisas Nr. 333630 (žr. atsarginių dalių katalogą).

Pastaba:

Tinkami kūginiai kotoi Nr. 342500; 342600.

Techninis aprašymas

visas ilgis	176 mm
Ø užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės	6,5 - 10 mm
Ø užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės	3,5 - 6,5 mm
Svoris	1,7 kg
automatinė eiga	15 mm
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238	B 16
Korpuso Ø	70 mm
Pjovimo ribos	M3 – 12
maksimalus pradinis sukimosi greitis	1100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 4/16	342600 4/16
MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 2/16	342600 2/16
Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis 2/16	342500 2/16
MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 3/16	342600 3/16
Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis 3/16	342500 3/16
Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis 1/16	342500 1/16
	342500 4/16

Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis
4/16

MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo
patrono kūgis 1/16

342600 1/16