



Sriegimo galvutė greitojo keitimo įvorėms, Tipas: M5-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Produktų klasė	35D

Aprašymas

Modelis:

- Staklių sukliams, besisukantiems tik viena kryptimi.
- Reguliuojama apsauginė mova apsaugo sriegiklį nuo lūžio.
- Ilgio kompensacija gniuždant ir tempiant išlygina skirtumą tarp staklių pastūmos ir sriegio žingsnio.
- Automatinė pastūma garantuoja tikslių matmenų sriegius.
- Automatinė greita grįžtamoji eiga 1,6: 1.
- Galima sriegti tiek dešininis, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant.
- Rubber-Flex cangių arba greitojo keitimo įvorių naudojimas.
- Specialus mechanizmas užtikrina tinkamą pradinį sriegioįsipjovimą.

Paskirtis:

- Tvirtinimas suklyje.
- Sriegiami tikslių matmenų sriegiai.
- Galima sriegti tiek dešininis, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant, aklinosiems ir kiaurosiosms kiaurymėms.

Tiekimo sudėtis:

Su laikikliu ir prie Nr. 333500 dar su 2 plataus užspaudimo diapazono įvorėmis (Rubber-Flex), 2 veržliarakčiais ir 1 atitinkamu dydžio šešiabriauniu raktu!

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 335420–335640.

Atsarginis įtempimo įtaisas Nr, 333630 (žr. atsarginių dalių katalogą).

Pastaba:

Tinkami kūginiai kotai Nr. 342500; 342600.

Techninis aprašymas

Ø užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės	10 - 16 mm
automatinė eiga	22 mm
visas ilgis	244 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	750 min ⁻¹
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238	B 22
Korpuso Ø	85 mm
Svoris	3,7 kg
Pjovimo ribos	M5 - 20
Ø užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės	4,5 - 10 mm
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 5/22	342600 5/22
MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 4/22	342600 4/22
Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis 3/22	342500 3/22
MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 2/22	342600 2/22
MK kūginis laikiklis precizinis modelis MK / gręžimo patrono kūgis 3/22	342600 3/22
Kūginis laikiklis su MK kotu MK / gręžimo patrono kūgis 2/22	342500 2/22