

**HOLEX****Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Produktų klasė	32P

**Aprašymas****Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

**Paskirtis:**

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

**Priedai pasirinktinai:**

Greitojo keitimo įvovės žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

**Pastaba:**

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	55 mm
Sriegiams	M6 – M20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335430 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335430 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335647 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335620 6
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335647 11
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335647 10
	308640 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių

335470

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308803 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335620 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335647 14

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335430 6

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335647 9

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335647 7

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308805 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm

335430 16

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335620 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335620 16

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335430 11
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335647 16
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
	335430 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335620 11
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335430 12
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335430 10
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335647 8
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335647 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335620 9