



## Terminių grąžtų rinkinys, standartiniai, su terminiu sriegikliu, sriegiams M: M6-M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082721 M6-M10
GTIN	2050001740076
Produktų klasė	04D

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

#### Privalumai:

- Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
- Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
- Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
- Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

#### Turinys:

po 1 termo grąžtą ir sriegiklį: dyd. M6; M8; M10

#### Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonomis skardoms) tiekiami pagal užklausą.

**Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.**

### Techninis aprašymas

sriegiams M	M6-M10
-------------	--------

Produkto rūšis

Terminis gražtas

**Priedai**

Termo gražtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M8

082730 M8

Termo gražtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M6

082730 M6

Termo gražtas, standartinis (su iškyša) sriegiams M M10

082730 M10