

**Garant****Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 50, Sriegiams: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Produktų klasė	31P

**Aprašymas****Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

**Paskirtis:**

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

**Priedai pasirinktinai:**

Greitojo keitimo įvories žr. Nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

**Pastaba:**

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 62 mm

**Techninis aprašymas**

Vidinis $\varnothing D_1$	19 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Išorinis $\varnothing D$	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	62 mm
Sriegiams	M3 – M12
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 7$ mm	335645 7
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 3,5$ mm	335610 3,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 7$ mm	335420 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 4,5$ mm	335610 4,5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
	335420 4,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 4,5 mm

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių  
dalių

335460

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5  
mm

335645 3,5

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8  
mm

335645 8

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 9 mm

335420 9

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 11 mm

335420 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 8 mm

335420 8

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN  
69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308600 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10  
mm

335645 10

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

335610 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335610 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
	335610 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto  
Ø 9 mm

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto  
Ø 8 mm

335610 8