

Garant**Sriegimo galvutė, Tipas: 12/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

334100 12/2

GTIN

4045197152343

Produktų klasė

31M

Aprašymas**Modelis:**

- Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavara (atspari dilimui rutulinė sistema!).
- Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug $1,8 \times n_{maks.}$).
- Su ašinio ilgio kompensacija.
- Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
- Nereikia techninės priežiūros
- Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
- Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosoms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335420; 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335610).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnės žr.: Nr. 335420 / 335430 (**be** apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (**su** apsaugine mova).

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
Morzės kūgis MK	2
Atstumas nuo staklių suklio	140 mm
Pjovimo ribos	M3 – M12
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
Atitraukimo ilgis B	6 mm
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335610 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10
	335610 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335420 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm

335420 9

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335420 3,5

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335610 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335420 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm

335420 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm

335610 4,5