

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 50, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. Nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 83 mm

Techninis aprašymas

Vidinis Ø D ₁	31 mm
Išorinis Ø D	55 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Sriegiams	M6 – M20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	83 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335647 11
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių	335470
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335647 14
	308810 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335620 9

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335647 16

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335647 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335620 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335647 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335620 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335430 11

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335647 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm

335430 9

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335620 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm

335430 8

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335647 10

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm

335620 12

308812 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335620 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335620 14

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm

335430 12

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm

335647 12

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335620 8

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm

335430 16

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm

335430 10

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335620 16

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335647 8

308790 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm

335430 7

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308700 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335430 6

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50