



Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto Ø 20 mm, Sriegiams: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**

Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 – B ir E formą.

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420–335660.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotois - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 41 mm

Techninis aprašymas

Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Išorinis Ø D	38 mm

Vidinis $\varnothing D_1$	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	41 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Sriegiams	M3 – M12
Laikiklis	Koto \varnothing 20 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 6 mm	335610 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 6 mm	335645 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto \varnothing 7 mm	335420 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 10 mm	335645 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto \varnothing 10 mm	335420 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 7 mm	335610 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 3,5 mm	335645 3,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 3,5 mm	335610 3,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335645 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, su apsaugine mova, 8-ių dalių	335650
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335645 8