

Garant**Sriegimo galvutė, Tipas: 20/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

334100 20/2

GTIN

4045197152350

Produktų klasė

31M

Aprašymas**Modelis:**

- Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavara (atspari dilimui rutulinė sistema!).
- Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug $1,8 \times n_{maks.}$).
- Su ašinio ilgio kompensacija.
- Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
- Nereikia techninės priežiūros
- Naudojama dešiniam ir kairiniam sriegiui.
- Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosoms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335620).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnės žr.: Nr. 335420 / 335430 (**be** apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (**su** apsaugine mova).

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| maksimalus pradinis sukimosi greitis | 500 min ⁻¹ |
| Išorinis Ø D | 100 mm |
| Ø D ₁ | 31 mm |
| Pjovimo ribos | M8 – M20 |
| L ₁ | 86 mm |
| Atstumas nuo staklių suklio | 170 mm |
| Atitraukimo ilgis B | 8 mm |
| Ilgio kompensacija tempiant | 16,5 mm |
| Ø D ₂ | 50 mm |
| Morzės kūgis MK | 2 |
| Produkto rūšis | Sriegimo galvutė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335620 8 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm | 335620 9 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335620 7 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335620 11 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm | 335620 14 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335430 11 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm | 335620 12 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335430 8 |
| | 335430 12 |

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 12 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 14 mm

335430 14

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 16 mm

335430 16

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 9 mm

335430 9

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 7 mm

335430 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 10 mm

335430 10

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
10 mm

335620 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 6 mm

335430 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
16 mm

335620 16

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
6 mm

335620 6