



## Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 50, Sriegiams: M3-12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

#### Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

#### Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvares žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

#### Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 62 mm

### Techninis aprašymas

Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
------------------------------	--------

Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	62 mm
Sriegiams	M3 – M12
Išorinis Ø D	38 mm
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Užveržimo galvutė, skirta užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Užveržimo galvutė, skirtaUžtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
	335645 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335420 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335610 11

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335610 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335610 8

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335645 7

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335610 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm

335420 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335610 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335645 9

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm

335645 4,5

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335645 3,5

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335645 8

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50