

Garant
Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto Ø 25 mm, Sriegiams: M3-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Produktų klasė	31P

Aprašymas
Modelis:

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**
- **Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.**

Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 – B ir E formą.

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420 – 335660.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotas - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 39 mm

Techninis aprašymas

Sriegiams	M3 – M12
-----------	----------

Išorinis Ø D	38 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	39 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Laikiklis	Koto Ø 25 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, su apsaugine mova, 8-ių dalių	335650
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335610 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335645 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335610 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335645 8

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335645 3,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335645 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335420 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5