

Garant**Sriegimo galvutė, Tipas: 20/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

334100 20/3

GTIN

4045197152367

Produktų klasė

31M

Aprašymas**Modelis:**

- Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavara (atspari dilimui rutulinė sistema!).
- Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug $1,8 \times n_{maks.}$).
- Su ašinio ilgio kompensacija.
- Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
- Nereikia techninės priežiūros
- Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
- Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosoms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335620).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnės žr.: Nr. 335420 / 335430 (**be** apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (**su** apsaugine mova).

Techninis aprašymas

Ø D ₁	31 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	500 min ⁻¹
Atstumas nuo staklių suklio	170 mm
Morzės kūgis MK	3
L ₁	86 mm
Ilgio kompensacija tempiant	16,5 mm
Atitraukimo ilgis B	8 mm
Pjovimo ribos	M8 – M20
Išorinis Ø D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335620 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335620 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335620 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335430 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335620 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
	335430 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 11 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 9 mm

335430 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
7 mm

335620 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 8 mm

335430 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
11 mm

335620 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 10 mm

335430 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 6 mm

335430 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335430 12

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
14 mm

335620 14

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø
9 mm

335620 9