

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, PSC 63, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorių žr. nr. 335420–335660.
Vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 26623-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 10 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 10 mm

Išorinis Ø D: 60 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 97 mm

Techninis aprašymas

Vidinis $\varnothing D_1$	31 mm
Išorinis $\varnothing D$	60 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	97 mm
Ilgio kompensacija tempiant	10 mm
Sriegiams	M6 – M20
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 11 mm	335647 11
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 16 mm	335647 16
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto \varnothing 12 mm	335430 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 11 mm	335620 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 16 mm	335620 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 9 mm	335620 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 6 mm	335620 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto \varnothing 14 mm	335430 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto \varnothing 8 mm	335647 8
	335430 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335647 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335647 9
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių	335470
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335620 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335430 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335647 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335647 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335647 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335647 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335620 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335430 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335430 10
	335430 9

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 9 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 7 mm

335430 7