

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, PSC 50, Laikiklio kvadratui: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318922 20
GTIN	2050001715685
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	98 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	75 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
P	30 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	PSC 50
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

