

HOLEX**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 50, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvovės žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 83 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	55 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Sriegiams	M6 – M20
Vidinis Ø D ₁	31 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	83 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335647 12
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335647 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335430 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335620 6
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
	335620 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 8 mm

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 14 mm

335430 14

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8
mm

335647 8

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335620 12

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 7 mm

335430 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 9 mm

335620 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 11 mm

335620 11

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO
7388 tinka kūginiams laikikliams 50

308812 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 16 mm

335430 16

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 9 mm

335430 9

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

308605 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335647 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335620 16

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335647 9

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335647 10

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335430 11

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių

335470

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335647 11

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308700 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335647 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335620 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm

335430 10

335430 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 8 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 6 mm

335430 6

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 10 mm

335620 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16
mm

335647 16

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50