

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto Ø 25 mm, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**
- **Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.**

Cilindrinis kotas pagal DIN 1835 – B ir E formą.

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420 – 335660.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotas - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 64 mm

Techninis aprašymas

Vidinis Ø D ₁	31 mm
--------------------------	-------

Sriegiams	M6 – M20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64 mm
Išorinis Ø D	55 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Laikiklis	Koto Ø 25 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335620 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335430 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335620 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335430 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335620 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335620 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335647 16
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335430 11

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335647 10
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335647 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335647 8
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių	335470
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335647 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335620 11
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335647 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335430 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335430 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335430 12
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335430 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335620 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335647 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335647 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335647 6