

Garant**Sriegimo galvutė, Tipas: 20/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

334100 20/4

GTIN

4045197152374

Produktų klasė

31M

Aprašymas**Modelis:**

- Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavara (atspari dilimui rutulinė sistema!).
- Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug $1,8 \times n_{maks.}$).
- Su ašinio ilgio kompensacija.
- Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
- Nereikia techninės priežiūros
- Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
- Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosoms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335620).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnės žr.: Nr. 335420 / 335430 (**be** apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (**su** apsaugine mova).

Techninis aprašymas

Ø D ₂	50 mm
Ø D ₁	31 mm
Atitraukimo ilgis B	8 mm
Ilgio kompensacija tempiant	16,5 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	500 min ⁻¹
Atstumas nuo staklių suklio	170 mm
Išorinis Ø D	100 mm
Pjovimo ribos	M8 – M20
L ₁	86 mm
Morzės kūgis MK	4
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

Priedai

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335620 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335430 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335620 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335620 16
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335430 10
	335620 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335430 11

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335620 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm

335430 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm

335430 12

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm

335430 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335620 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm

335430 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335620 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm

335430 14