



Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 40, Sriegiams: M3-12



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 334665 M3-12 |
| GTIN | 4045197488503 |
| Produktų klasė | 32P |

Aprašymas

Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvoves žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm |
| Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |
| Sriegiams | M3 – M12 |
| Vidinis Ø D ₁ | 19 mm |
| Išorinis Ø D | 38 mm |
| Laikiklis | BT 40 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308740 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm | 335610 6 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308804 40 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40 | 308810 40 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335420 8 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335610 11 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335420 7 |
| | 308615 40 |

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335645 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335420 11

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335645 3,5

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335645 7

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335610 3,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335420 6

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308805 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm

335420 9

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335645 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335610 8

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

| | |
|---|------------|
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308780 40 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm | 335420 3,5 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm | 335420 10 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335610 7 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm | 335610 4,5 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm | 335610 10 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių | 335460 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308625 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| | 308803 40 |

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335645 6

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335645 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm

335420 4,5

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335610 9