

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, PSC 50, laikiklio kvadratui: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318923 20
GTIN	2050001715531
Produktų klasė	36D

Aprašas

Aprašymas:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Laikiklio norma: ISO 26623-2

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 98 mm

Užveržiamas ilgis L₁: 75 mm

P: 30 mm

Išorinis Ø D: 80 mm

Techninis aprašymas

laikiklio kvadratui	20 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	75 mm
P	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	98 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	PSC 50

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip