



DSPL tipo sriegimo galvutė su kotu, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris

334510 12

GTIN

2050001921062

Produktų klasė

35B

Aprašymas

Modelis:

- Dvigubas užspaudimas atliekamas 3 kumšteliais, kurie centruoja sriegiklio koto cilindrinę dalį, ir 4 kumšteliais, kurie užspaudžia kvadratinę sriegiklio koto dalį.
- Teisingai nustatyta apsauginė mova neleidžia įrankiui lūžti. Aklinąsias sriegines kiaurymes galima sriegti iki galo.
- Švytuoklinis įtaisas išlygina poslinkio tarp staklių suklio ir ruošinio klaidas.
- Elastinė ašinio ilgio kompensacija veikia tempiant ir gniuždant. Tai apsaugo nuo netinkamo sriegio sudarymo ir rankine, ir automatine pastūma.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui reversinėmis gręžimo staklėmis ir tekinimo staklėmis. Dešininių sriegių pjovimui tiek horizontalioje tiek vertikalioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Variantų be ilgio kompensavimo reikia teirautis. **Dydžiai 30 ir 42** (= MK 4 arba 5 metriniams sriegiams M14– M30 arba M18– M42) **pagal pageidavimą.**

Techninis aprašymas

Koto Ø ribos	2,5 - 10 mm
Korpuso Ø	58 mm
Whitworth vamzdiniams sriegiams	R1/8
lygiagretus ašiai poslinkis	1 mm
Kvadrato užspaudimo ribos	0 - 8 mm
Whitworth sriegiams	G1/8 – G1/2
Pjovimo ribos	M3 – M12
Ilgio kompensacija tempiant	20 mm
Morzės kūgis MK	2
Ilgio kompensacija gniuždant	10 mm
Atstumas nuo staklių suklio	135 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas