

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 3-gubas, dešininis, PSC 50, Laikiklio kvadratui: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318925 20
GTIN	2050001714220
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 123 mm

Užveržiamas ilgis L₁: 97 mm

P: 30 mm

Išorinis Ø D: 90 mm

Techninis aprašymas

P	30 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	97 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	123 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
Išorinis Ø D	90 mm
Laikiklis	PSC 50

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Peilio laikiklis