



Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 50 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319100 50
GTIN	4045197373724
Produktų klasė	32V

Aprašymas

Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Koto plotis b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Techninis aprašymas

Koto plotis b ₃	26 mm
l ₁	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 50
Koto Ø d ₁	50 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Priedai

Surinkimo raktas rutuliniam antgaliui Dydis 10

319003 10