



Karūninis gręžtuvas, Tipas: 727043



Užsakymo data

Užsakymo numeris

076520 727043

GTIN

4014586872902

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

- Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
- Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
- Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
- Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
- Optimalaus svorio konstrukcija.

2-jų greičių magnetiniai karūniniai gręžtuvai

- Galima keisti pastūmos žvaigžutės pusę.
- Padidinta magneto laikymo jėga.
- 5-ių pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius ir sūkių skaičiaus atmintinė.

Didelio našumo karūninis gręžtuvas universaliam ir efektyviam darbui dirbtuvėse. **MK3 kotas ir tikslus reguliavimas** preciziniam išlygiavimui, kai įjungtas magnetinis padas.

Tiekimo sudėtis:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius grąžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai grąžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Svoris | 16,1 kg |
| Gamintojo pavadinimas | KBM65U |
| maksimalus gilinimo Ø | 50 mm |
| Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 120 - 240 min ⁻¹ |
| Darbinė eiga | 145 mm |
| maksimalus gręžimo Ø pliene | 12 - 65 mm |
| Aukštis | 770 mm |
| maksimalus pritrynimo Ø | 25 mm |
| Įrankių laikiklio forma | QuickIN / MK3 |
| Plotis | 198 mm |
| Naudojama galia | 1300 W |
| Tinklo įtampa | 230 V |
| Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 260 - 520 min ⁻¹ |
| Magnetinio pado plotis | 95 mm |
| Ilgis | 320 mm |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene | 25 mm |
| Magnetinio pado ilgis | 205 mm |
| maksimalus sriegimo Ø pliene | M20 mm |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Pakuotė | Lagaminas |
| Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 24 mm | 119000 24 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 43 mm | 119000 43 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 40 mm | 119000 40 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 35 mm | 119000 35 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 28 mm | 119000 28 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 16 mm | 119000 16 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 36 mm | 119000 36 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 45 mm | 119000 45 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 20 mm | 119000 20 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 18 mm | 119000 18 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 13 mm | 119000 13 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 22 mm | 119000 22 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 12 mm | 119000 12 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 17 mm | 119000 17 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 30 mm | 119000 30 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 14 mm | 119000 14 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 26 mm | 119000 26 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 65 mm | 119000 65 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 62 mm | 119000 62 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 38 mm | 119000 38 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 32 mm | 119000 32 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 50 mm | 119000 50 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 60 mm | 119000 60 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 25 mm | 119000 25 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 52 mm | 119000 52 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 21 mm | 119000 21 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 55 mm | 119000 55 |
| HM karūninis grąžtasgręžimo gylis 35 mm Ø DC 15 mm | 119000 15 |