

Garant**eco įrankių laikiklis, forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto Ø d1: 50 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319001 50
GTIN	4045197578747
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT eco – baziniu laikikliu nupjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing d_1$	50 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 50
h_1	25 mm
h_2	34 mm
b_1	100 mm
l_2	55 mm
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
l_1	30 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Priedai

Surinkimo raktas rutuliniam antgaliui Dydis 10	319003 10
--	-----------