



Greitojo keitimo sriegimo patronas, MK3, Sriegiams: M6-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**

Morzės kūgis DIN 228 B.

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvares žr. nr. 335420–335660.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Techninis aprašymas

Sriegiams	M6 – M20
Išorinis Ø D	55 mm

Vidinis $\varnothing D_1$	31 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Laikiklis	MK3
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 10$ mm	335620 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 10$ mm	335430 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 9$ mm	335620 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 16$ mm	335647 16
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 6$ mm	335430 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 9$ mm	335647 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 16$ mm	335620 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 8$ mm	335620 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 6$ mm	335647 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 11$ mm	335620 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 12$ mm	335620 12
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 7$ mm	335647 7

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335647 10
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335647 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335430 9
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių	335470
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335647 12
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335620 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335430 12
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335430 7
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335647 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335430 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335647 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335430 11