

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Sriegiams	M3 – M12
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
	308700 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 4,5 mm

335610 4,5

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo
tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

308803 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308600 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 10 mm

335420 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 6 mm

335420 6

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6
mm

335645 6

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 8 mm

335610 8

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5
mm

335645 3,5

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8
mm

335645 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 7 mm

335610 7

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10
mm

335645 10

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335610 6
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtam pagal ISO 7388 tinka kūginiam laikikliams 40	308812 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335420 7
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335645 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40