



## Greitojo keitimo sriegimo patronas, BT 50, Sriegiams: M6-20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Produktų klasė	32P

### Aprašymas

#### Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

#### Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

#### Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvoves žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

#### Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 83 mm

### Techninis aprašymas

Sriegiams	M6 – M20
Vidinis Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	83 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Išorinis Ø D	55 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335620 16
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335430 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335430 12
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335620 12
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
	335620 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto  
Ø 8 mm

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 10 mm

335430 10

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto  
Ø 11 mm

335620 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 6 mm

335430 6

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO  
7388 tinka kūginiams laikikliams 50

308812 50

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių  
dalių

335470

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16  
mm

335647 16

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7  
mm

335647 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 7 mm

335430 7

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11  
mm

335647 11

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6  
mm

335647 6

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto  
Ø 11 mm

335430 11

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

308765 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335620 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335620 14

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335620 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm

335647 10

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm

335430 16

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335647 9

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm

335647 12

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm

335430 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335620 6

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335647 14

335647 8

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm

335430 14

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308700 50