



Greitojo keitimo sriegimo patronas, MK4, Sriegiams: M6-20



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 334646 M6-20 |
| GTIN | 4045197606822 |
| Produktų klasė | 32P |

Aprašymas

Modelis:

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
- **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**

Morzės kūgis DIN 228 B.

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrums.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvoves žr. nr. 335420–335660.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm |
| Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm |
| Išorinis Ø D | 55 mm |
| Vidinis Ø D ₁ | 31 mm |
| Sriegiams | M6 – M20 |
| Laikiklis | MK4 |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |

Priedai

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm | 335647 6 |
| Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių dalių | 335470 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335647 16 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335430 16 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm | 335620 6 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335620 16 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm | 335620 10 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm | 335430 9 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335647 7 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335430 8 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm | 335430 12 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335620 11 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm | 335647 12 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335647 11 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm | 335620 9 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm | 335430 10 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335620 8 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335430 11 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm | 335430 14 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm | 335620 12 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm | 335647 8 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335430 7 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm | 335430 6 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm | 335647 10 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm | 335647 9 |
| Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm | 335647 14 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm | 335620 14 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm | 335620 7 |