

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 12,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 12,5 mm

Išorinis Ø D: 55 mm

Vidinis Ø D₁: 31 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Techninis aprašymas

Vidinis $\varnothing D_1$	31 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Sriegiams	M6 – M20
Išorinis $\varnothing D$	55 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 9$ mm	335647 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 9$ mm	335430 9
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 14$ mm	335647 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 10$ mm	335620 10
	335430 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335647 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335430 7
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335430 16
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335647 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335647 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335430 6
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335620 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335620 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335430 14
	335430 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 10 mm

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335620 12

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8
mm

335647 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 8 mm

335620 8

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 9-ių
dalių

335470

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16
mm

335647 16

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12
mm

335647 12

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 12 mm

335430 12

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 16 mm

335620 16

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6
mm

335647 6

308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335620 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335620 11

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308805 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335430 11

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

335620 9

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308803 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40