

SWISS TOOLS

**Įrankio laikiklis radialinis, PSC 40, Laikiklio kvadratui: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318905 20
GTIN	2050001715555
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
P	30 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	PSC 40
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

