



Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvares žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Sriegiams	M3 – M12
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335610 6
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
	308640 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308805 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335645 8

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335610 8

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių

335460

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm

335645 7

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm

335420 10

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335645 3,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335420 7
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335610 7
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335645 10
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5