


SWISS TOOLS

## Atjovimo peilio laikiklis ašinis, kairinis, PSC 63, peiliui, kurio aukštis H: 32 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	318908 32
GTIN	2050001673039
Produktų klasė	36D

### Aprašas

#### Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.  
Atjovimo peilio tvirtinimui.

#### Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 145 mm

L<sub>1</sub>: 110 mm

Išorinis Ø D: 80 mm

Viršūnės centro perstūmimas f: 22 mm

### Techninis aprašymas

peiliui, kurio aukštis H	32 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm
Išorinis Ø D	80 mm

Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip