

AEG

Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: KH28SXE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

- 1010 W daugiafunkcinis smūginis gręžtuvas su FIXTEC adapteriu, labai greitam keitimui tarp SDS-plus laikiklio ir greitojo užveržimo griebtuvo.
- Pneumatinis smūginis mechanizmas.
- Valdymo elektronika su tolygiu sūkių ir smūgių skaičiaus pasirinkimu.
- Apsauginė slystamoji mova.
- 2 greičių planetinė pavara.
- Sukimo ribotuvus ir 16 padėčių kalto fiksatorius lengviems kalimo darbams.
- Smūgiavimo ribotuvus gręžimui ir sukimui.
- Minkšta rankena didžiausiam naudotojo patogumui.

Privalumai:

FIXTEC adapteris, skirtas SDS-Plus laikikliui.

Tiekimo sudėtis:

Su FIXTEC jungtimi, greito užveržimo griebtuvu 1,5 – 13 mm, SDS-plus laikikliu, papildoma rankena, gręžimo gylio ribotuvu, transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Svoris	2,8 kg
--------	--------

Naudojama galia	1010 W
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 1500 min ⁻¹
maksimalus smūgių skaičius	5000 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	15,4 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	28 mm
Smūgių energija	2,8 J
Gamintojo pavadinimas	KH28SXE
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Kotas	SDS Plus
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Kombinuotas plaktukas