

Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-E 40 A = 80, Užveržimo Ø D1: 10mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308306 10 |
| GTIN | 4045197480316 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min⁻¹.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Išorinis Ø D | 23 mm |
| Laikiklis | HSK-E 40 A = 80 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | E |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 40000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Apatinė spintelė | 354290 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |