

mato

Lube-Shuttle® slėginė tepalinė, 400 g



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083587
GTIN	4016553037307
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Labai gero balanso viena ranka valdomos slėginės tepalinės. **Vienos jungties sistema optimaliai tepalo kontrolei (1 cm³ / takta), slėgio perdavimas 1:60.**

Užpildymas Lube-Shuttle® tūtelėmis (talpa: 400 g).

Tinka tepalams, kurių konsistencijos klasė iki 3 NLGI, ir kai labai šalta.

Tiekimo sudėtis:

Pridedama armuota žarna ir 4 kumštelių hidraulinis antgalis.

Techninis aprašymas

Darbinis slėgis	400 bar
Kontrolinis slėgis	800 bar
Žarnos prijungimo sriegis	R1/8 in
Suslėgto oro tiekimo darbinis diapazonas	3 - 8 bar
Produkto pavadinimo požymis	400 g
Produkto rūšis	Tepalo presas

Priedai

4 kumštelių hidraulinis antgalis Prijungimo sriegis 1/8	083589 1/8
Purškimo vamzdis su universaliu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083583 1/8
4 kumštelių hidraulinis antgalissafeLOCK Prijungimo sriegis 1/8	083596 1/8
Žarna su 4 kumštelių hidrauliniu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083586 1/8
Žarna su paslankia mova Prijungimo sriegis 1/8	083588 1/8
Purškimo vamzdis su smailiu antgaliu Prijungimo sriegis 1/8	083584 1/8