

**Garant**

**Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-E 50 A = 100, Užveržimo Ø D1: 8mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308314 8
GTIN	4045197480538
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

**Balansavimo tikslumas 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Laikiklis	HSK-E 50 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69893

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 40000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12