

SWISS TOOLS

## Ištekinimo peilio laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 63/15-140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	320100 63/15-140
GTIN	2050001714381
Produktų klasė	36D

### Aprašymas

#### Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atsarginė dalis	P05
Plokštelės dydis	15
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Koto Ø	63 mm
Darbinis ilgis I <sub>N</sub>	114 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto rūšis	Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

## Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07

